

Základové desky

1500.500



Popis produktu

Materiál


- Šedá litina GG, broušená

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Systém	Rozměry										y	Pro šrouby	Počet upevňovacích otvorů n	Počet otvorů	[kg]	Obj. č.
	$b_1 \times l_1$	h $\pm 0,03$	d_1	d_2	a	b_2	b_3	c	l_2	l_3						
L12	500 x 630	50	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	1500.500

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.