

Upínací nástavce

1514.700




Popis produktu

Materiál

- Ocel, bryňovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry									y	Pro šrouby	🔩 [g]	Obj. č.
	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	d				
L12	74,8	30	25	80	65	40	12	67	M12	12	M12	1800	1514.700

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.