


## Podpěrné destičky

1547.900




### Popis produktu


#### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Systém	Rozměry					b <sub>1</sub> [mm]	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	s	d	 [g]	Obj. č.
	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>								
L12	76	63	13	26	22	40	13	15	M12	213	1547.900	

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.