

Upínací lišty • Délka 300

1585.300




Popis produktu

Materiál

- Nástrojová ocel, tvrzená



Výkres s rozměry



Informace pro objednání

	Obj. č.
[kg]	
4	1585.300

Příslušenství

	Počet přesných šroubů M12 x 45	Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45	 [g]	Obj. č.
přípevňovací šrouby pro upínací lišty				
	2	3	254	1585.301

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.