

## Upínací lišty • Délka 400 - 700

1585.600




### Popis produktu

#### Materiál

- Nástrojová ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

$l_1$	Rozměry		$l_3$	Počet			[kg]	Obj. č.
	$l_2$	[mm]		$n_1$	$n_2$	$n_3$		
600	450		100	4	6	11	6	1585.600

### Příslušenství

	Počet přesných šroubů M12 x 45	Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45	[g]	Obj. č.
<b>připevňovací šrouby pro upínací lišty</b>				
	2	6	446	1585.601

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.