

## Dorazy • prizmy horizontální

1586.030




### Popis produktu


#### Materiál

- Nástrojová ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

### Informace pro objednání

Rozměry							[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]								
Prizma horizontální, oboustranně – obrázek 1								
M12	8 – 20	40	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.