

Dorazy • prizmy horizontální  
1586.031




Popis produktu


Materiál

- Nástrojová ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry								[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]									
<b>Prizma horizontální a plochá – obrázek 2</b>									
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.