


Dorazy • hladké

1586.071




Popis produktu

Materiál



Základní těleso

- Nástrojová ocel, tvrzená



Výkres s rozměry





Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Informace pro objednání

d ₁	l ₁	l ₂ ±0,01	Rozměry				[g]	Obj. č.
			b ₁	b ₂	h ₁	h ₂		
hladký, oboustranně; zmenšená šířka – obrázek 2								
M12	40	20	44	29	21,4	6,4	324	1586.071

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.