

Dorazy • hladké
1586.072




Popis produktu

Materiál


Základní těleso

- Nástrojová ocel, tvrzená


Výkres s rozměry




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 2




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 4



Obr. 4

Informace pro objednání

Rozměry						[g]	Obj. č.
d ₁	l ₁	l ₂	l ₄	b ₁ -0,1	h ₁		
hladký, oboustranně / vysoké provedení – obrázek 3							
M12	80	40	40	44	51,4	1601	1586.072

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.