

Dorazy • hladké

1586.073



Popis produktu

Materiál


Vložky

- Tvrdokov


Základní těleso

- Nástrojová ocel, tvrzená


Výkres s rozměry




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 2




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 4



Obr. 4

Informace pro objednání

Rozměry									[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃	b ₁ -0,05	b ₂	h ₁	h ₂		
rýhovaný a hladký – obrázek 4										
M12	12	42	20	2	44	24	21,4	13,4	407	1586.073

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.