

## Podložky

1617.600




### Popis produktu

Pro upínací systém s otvory L-12 budou použity podložky EH 1107.400 - 1108.300.

### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Systém	Rozměry		[g]	Obj. č.
	d [mm]	s		
L16	39,5	4	30	1617.600

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.