


## Multi-Svěráky • MS 125

1700.200



## Popis produktu

Možnost použití:

- Lze použít vertikálně a horizontálně - vhodný pro vertikálně a horizontálně řízené CNC frézky
- Umožňuje konvenční upínání, upínání pomocí drapaků a přitlačné upínání
- MS 125-S - je optimální pro použití na 5-osých obráběcích centrech
- Upínání neopracovaných dílů, řezání kyslíkem a pilou díky vniknutí tvrzených a vyměnitelných svěrných prvků do obrobku
- S nosnými čelistmi je možné bezpečně a cenově výhodně upínat neopracované díly z nejrůznějších materiálů a díly se složitými geometriemi.

Vlastnosti MS-125:

- Vysoká flexibilita – modulární upínací systém slučuje téměř všechny možnosti využití našich osvědčených modelů
- Vysokotlaké vřetenové přenášeje síly zajišťuje upínání bez úbytku upínací síly
- Zvětšený zdvih zajišťuje bezpečné upínání surových obrobků
- Ztracený okraj 8 mm při upínání shora, 3 mm při upínání pomocí drapaků
- Upínání pomocí momentového klíče (max. 30 Nm), které umožňuje také práci při nevýhodném upínání přes stůl

Obsah dodávky:

- 1 ks vysokotlaký upínač bez čelistí
- 1 sada upevňovací pracky
- 3 ks nástrčný klíč
- 1 ks 6-hranný nástavec pro momentový klíč 3/8"

Upínací čelisti se objednávají zvlášť.

## Materiál

- Tvárná litina (GGG 60)




## Další informace

## Další produkty

- Multi-Svěráky, MS 125eco
- Pohyblivé dorazy, otočné
- Pohyblivé dorazy
- Momentové klíče
- Upínací ramena
- Sada pro vyrovnání a fixaci
- Čelisti stupňovité
- Základní čelisti, tvrdé
- Čelisti výkyvné, pohyblivé
- Adaptační čelisti
- Čelisti, Měkká
- Stupňovité lišty, Click
- Čelisti, rýhované
- Základní čelisti, Měkká
- Čelisti prizmatické
- Čelisti stupňovité
- Upevňovací šrouby, pro čelisti
- Čelisti nosné, výkyvné
- Čelisti nosné
- Čelisti stupňovité, pro drapáky
- Univerzální sada drapaků
- drapáky
- Držáky, pro drapáky
- Podpěrné destičky
- drapáky, hrot
- drapáky, nízké
- drapáky, 4-hroty
- drapáky, hladké
- drapáky, zaoblené
- Sady pro přitlačné upínání, nízké
- Sady pro přitlačné upínání, vysoké
- Klínové držáky, nízké
- Klínové držáky, vysoké
- Klínové vložky, 4-hroty
- Klínové vložky, Microgrip
- Klínové vložky, potažené
- Klínové vložky, zaoblené
- Podpěry
- 5-stranné čelisti
- 5-stranná čelist - sady
- Drapakové lišty, otočné
- Klínové držáky, pro 5-stranné čelisti
- Nivelizační plechy

- Upevňovací šrouby, pro 5-stranné čelisti

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

| Šířka čelistí        | Rozměry |                |                |                |                |                |                |                |                |     | Utahovací<br>moment<br>max.<br>[Nm] | Upínací<br>síla<br>max.<br>[kN] |  [kg] | Obj. č.  |
|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                      | b       | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | c <sub>1</sub> | c <sub>2</sub> | y   |                                     |                                 |                                                                                            |          |
|                      | [mm]    |                |                |                | [mm]           |                |                |                |                |     |                                     |                                 |                                                                                            |          |
| MS 125-M – obrázek 2 |         |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                     |                                 |                                                                                            |          |
| 125                  | 126     | 398            | 455            | 118            | 180            | 100            | 21             | 24             | 20             | M12 | 30                                  | 40                              | 30                                                                                         | 1700.200 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.