

Čelisti stupňovité

1701.100




Popis produktu

- Vysoké strany a stupňovité strany se závitem pro stupňovité lišty
- Upínací plocha broušená
- Závity na hladké straně pro stupňovité lišty a upevnění výměnných čelistí (Obj. č. 1701.250 -1701.280)
- Možnost upevnění stupňovitých lišt pomocí Click-systemu (Obj. č. 1701.190 -1701.200) na obou stranách čelisti


Materiál

- Ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry							Obj. č.	
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Čelisti pevné – obrázek 1									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100

Příklad použití



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
rozsah upnutí s ₁	0 - 62	0 - 182	0 - 312
rozsah upnutí s ₂	85 - 193	131 - 313	88 - 443

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.