


## Čelisti • rýhované

1701.250




## Popis produktu

- Standardní čelisti s nepatrnou povrchovou plochou
- Ke zvýšení specifického tlaku
- Upevňovací šrouby se objednávají zvlášť (Obj. č. 1701.300)
- Tento produkt se dodává v párech

## Materiál

- Ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	b	Rozměry [mm]			Obj. č.
		l	h	g	
125	125	15	40	1200	1701.250

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.