

## Čelisti stupňovité • pro drapaký

### 1702.400



#### Popis produktu

- Vysoké strany a stupňovité strany se závitem pro stupňovité lišty
- Upínací plochy jsou broušené
- Závit na vysoké straně pro upevnění výměnných čelistí (Obj. č. 1701.250 -1701.280)
- Určeno pro našroubovatelné drapaký
- První a druhé upnutí je možné bez přestavení čelistí
- Upevnění stupňovitých lišt s Click-systémem (Obj. č. 1701.190 -1701.200) na vysoké straně čelistí


#### Upozornění:

Jedná se o nepohyblivé čelisti, které jsou tímto určeny pro pravoúhlé obrobky (dělené řezáním) - rovnoběžnost menší nebo rovná 0,5 mm ( $// \leq 0,5$ ), popř. válcové obrobky - ovalita menší nebo rovná 0,5 ( $O \leq 0,5$ ).


#### Materiál

- Ocel, tvrzená

#### Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

#### Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry									Obj. č.
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c	[kg]	
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3	1702.400

#### Příklad použití



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
rozsah upnutí s <sub>1</sub>	0 - 64	0 - 182	0 - 314
rozsah upnutí s <sub>2</sub>	52 - 106	52 - 224	52 - 356
rozsah upnutí rotační obrobky s <sub>2</sub>	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
rozsah upnutí s <sub>3</sub>	78 - 106	131 - 313	131 - 445
rozsah upnutí s <sub>4</sub>	107 - 214	160 - 332	160 - 464

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.