

drapáky • hrot  
1702.740


## Popis produktu

- Pro upínání surových obrobků
- Nejmenší možný ztracený upínací okraj
- Výška zaklesnutí drapáku: nastavitelná od 4,5 do 6,0 mm


## Materiál

- Ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Rozměry h [mm]	 [g]	Obj. č.
5,5	23	1702.740

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.