

drapáky • 4-hroty

1702.760




Popis produktu

- Pro upínání surových obrobků
- Pro měkké materiály jako je hliník
- Nejmenší možný ztracený upínací okraj
- Výška zaklesnutí drapáku: nastavitelná asi od 4,5 do 6,0 mm

Materiál

- Ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Rozměry h [mm] |  [g] | Obj. č. |
|----------------------|--|----------|
| 5,4 | 23 | 1702.760 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.