

## Klínové držáky • nízké

1703.300



## Popis produktu

- Klínový držák, nízký pro vložení do nosných čelistí.
- Pro uchycení klínové vložky 4-hroté (Obj. č. 1703.340), Microgrip (Obj. č. 1703.350), potažené (Obj. č. 1703.360) a zaoblená (Obj. č. 1703.380).
- Upevňovací šrouby se objednávají zvlášť.

## Materiál


## Tělo

- Ocel, tvrzená

## Šroub

- Ocel, zušlechťená



## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

b	d <sub>1</sub>	Rozměry d <sub>2</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	 [g]	Obj. č.
24	20	11	21,7	4	90	1703.300

## Příslušenství

	l [mm]	d [mm]	 [g]	Obj. č.
<b>Upevňovací šrouby</b>				
	30	M10	27	1703.320

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.