

Klínové držáky · vysoké

1703.310



Popis produktu

- Klínový držák, vysoký pro vložení do nosných čelistí.
- Pro uchycení klínové vložky 4-hroté (Obj. č. 1703.340), Microgrip (Obj. č. 1703.350), potažené (Obj. č. 1703.360) a zaoblená (Obj. č. 1703.380).
- Upevňovací šrouby se objednávají zvlášť.

Materiál


Tělo

- Ocel, tvrzená

Šroub

- Ocel, zušlechťená


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

b	d ₁	Rozměry		h ₁	h ₂	[g]	Obj. č.
		d ₂	[mm]				
24	20	11		35,7	18	201	1703.310

Příslušenství

	l	d	[g]	Obj. č.
	[mm]	[mm]		
Upevňovací šrouby				
	45	M10	35	1703.330

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.