

## Klínové vložky • potažené

1703.360



## Popis produktu

## Tělo:

- Klínové vložky pro už předobrobené povrchy a materiály.
- Rychle vyměnitelné.
- Minimální hloubka upnutí 8 mm.
- Chrániče se objednávají zvlášť.


## Chránič:

- Pro bezpečné upnutí obrobků bez deformace upínaných ploch.
- Balení po 20 ks.

## Materiál

- Ocel, tvrzená



## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

b	l	Rozměry			Obj. č.
		h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	
		[mm]			
27,8	1	16,5	11,75	17	1703.360

## Příslušenství

	Obj. č.
[g]	
<b>Podložka</b>	
	26
	1703.370

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.