

## Momentové klíče

1705.200




## Popis produktu

- Nastavitelný na 10 - 60 Nm


## Materiál

- Ocel, zušlechtěná

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Rozměry l [mm]	AK (Čtyřhranný pohon) [palec]	 [g]	Obj. č.
305	3/8	577	1705.200

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

## Obsahuje látky SVHC &gt;0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

## Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.