

Upínací úhelníky · polotovar  
1906.210



Popis produktu

Materiál

- Šedá litina GG

Další informace


Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.


Další produkty

- Závěsná oka závitová, samojistné


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

$b_1 \times l_1$	$h_1$	$h$	Rozměry				$y$	Pro šrouby	Počet upevňovacích otvorů $n$		Obj. č.
			$a$ $\pm 0,013$	$b_2$ $\pm 0,2$	$l_4$ $\pm 0,2$	$s$ $+1$	[mm]	[mm]		[kg]	
Šedá litina GG											
400 x 400	400	475	150	150	150	81	12	M12	4	150	1906.210

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.