

Upínací úhelníky 1906.340



Popis produktu

Materiál

- Šedá litina GG

Další informace


Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Další produkty

- Závěsná oka závitová, samojistné

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Rozměry | | | | | | | | | | | | | y | Pro šrouby | Počet upevňovacích otvorů n | [kg] | Obj. č. |
|---------|-------|-------|-----|------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|---------------------|------------------|-----|------|-----|------------|-----------------------------|----------|---------|
| l_1 | l_2 | h_1 | h | a $\pm 0,013$ | b_2 $\pm 0,2$ | l_3 $\pm 0,2$ | l_4 | l_5 | h_2 $\pm 0,02$ | s $\pm 0,025$ | d | [mm] | | | | | |
| 400 | 500 | 400 | 475 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 275 | 80 | M12 | 12 | M12 | 4 | 168 | 1906.340 | |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.