

Odpružené elementy • hladké provedení

22070.0108



Popis produktu

Vhodné obzvlášť pro nasazení při výrobě v nástrojárnách.
Použitelné jako odtlačovací kolíky a odpružené dorazy.
Pomocí těchto elementů mohou být díly uvolněny ze sevření.

Materiál

Čípek

- Nerez 1.4305, nitridovaná

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Pružina


- Nerez

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry						Zdvih s [mm]	Síla pružiny ¹⁾		max. [°C]	Montážní otvor H7 [mm]	g	Obj. č.
d1 -0,05	d2	d3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]		F1 ~ [N]	F2 ~ [N]				
nerez, standardní pružina												
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,5	22070.0108

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.