

Odpružené elementy • hladké provedení

22070.0112



Popis produktu

Vhodné obzvlášť pro nasazení při výrobě v nástrojárnách.
Použitelné jako odtlačovací kolíky a odpružené dorazy.
Pomocí těchto elementů mohou být díly uvolněny ze sevření.

Materiál

Čípek
• Nerez 1.4305, nitridovaná

Pouzdro
• Nerez 1.4305


Pružina
• Nerez

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry			Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		max. [°C]	Montážní otvor H7 [mm]	[g]	Obj. č.			
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃		F ₁ ~	F ₂ ~							
[mm]			[mm]	[N]								
12	7,9	16	36	5	12	6,5	50	130	250	12	27	22070.0112

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.