

## Odpružené elementy · hladké provedení, s prstencem a čípkem

22080.0110



### Popis produktu

K aretaci, k usnadnění montáže, jako přitlačný nebo odtlačující prvek či doraz.

### Materiál

**Čípek**  
• Nerez 1.4305

**Pouzdro**  
• Nerez 1.4303

**Pružina**  
• Nerez

### Montáž


Doporučené rozměry díry  $d_1$  v toleranci H7.

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.  
Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

$d_1$ +0,1 +0,04	$d_2$	$d_3$	$d_4$	Rozměry				Zdvih $s$ [mm]	Síla pružiny <sup>1)</sup>		max. [°C]	Montážní otvor H7 [mm]	[g]	Obj. č.	
				$d_5$ $\pm 0,04$ [mm]	$l_1$	$l_2$ ~	$l_3$ ~		$l_4$ ~	$F_1$ ~ [N]					$F_2$ ~ [N]
<b>10</b>	8,1	11	9,55	10	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29	250	10	9	<b>22080.0110</b>

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.