

Odpružené elementy • hladké provedení, bez prstence, s kuličkou

22080.0317



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Koule

- Nerez, tvrzená

Pružina


- Nerez

Montáž

Díra se přizpůsobí aktuálnímu případu.
Doporučené rozměry při spojení lisovaném v toleranci H9, při volném v F8.

Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Odpružené elementy, hladké provedení, bez prstence, s otáčivou kuličkou
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Rozměry | | | Zdvih s [mm] | Síla pružiny ¹⁾ | | max. [°C] | Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9 [mm] | Obj. č. |
|---------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---|------------|
| d ₁ ±0,04 [mm] | d ₂ [mm] | l [mm] | | F ₁ ~ [N] | F ₂ ~ [N] | | | |
| nerez, standardní pružina | | | | | | | | |
| 4,5 | 3,2 | 12 | 0,95 | 9,5 | 16,5 | 250 | 4,5 | 1 |
| | | | | | | | | 22080.0317 |

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.