

Odpružené elementy • hladké provedení, bez prstence, s kuličkou

22080.0320



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Koule

- Nerez, tvrzená

Pružina

- Nerez

Montáž

Díra se přizpůsobí aktuálnímu případu.
Doporučené rozměry při spojení lisovaném v toleranci H9, při volném v F8.

Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Odpružené elementy, hladké provedení, bez prstence, s otáčivou kuličkou

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry			Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		 max.	Montážní otvor spojení volné F8 / spojení lisované H9		Obj. č.
d ₁ ±0,04	d ₂	l		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]				[N]					
nerez, standardní pružina									
5	3,5	13	1	11	18	250	5	1,4	22080.0320

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.