


Odpružené elementy • oboustranné

22090.0040



Popis produktu

K aretaci, zajištění a jako pohyblivý kontakt v elektrických přepínačích.

Materiál

Pouzdro

- Mosaz

Koule

- Nerez, tvrzená

Pružina

- Nerez

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry				Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		max. [°C]	Montážní otvor H8 [mm]	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
4	3	4,03	9	0,9	2,5	7,5	250	4	0,6	22090.0040

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.