


## Odpružené elementy • oboustranné

22090.0080



### Popis produktu

K aretaci, zajištění a jako pohyblivý kontakt v elektrických přepínačích.

### Materiál

#### Pouzdro

- Mosaz

#### Koule

- Nerez, tvrzená

#### Pružina

- Nerez

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.  
Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.


#### Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha -  
Technická data -

#### Další produkty

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Rozměry				Zdvih s	Síla pružiny <sup>1)</sup>		max. [°C]	Montážní otvor H8 [mm]	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
8	6,5	8,03	18	2,1	6	15	250	8	5,1	22090.0080

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.