

Odpružené čípky

22100.0024



Popis produktu

Odpružené čípky se mohou použít k aretaci.

Materiál

Pouzdří

- Ocel, niklovaná

Pružina


- Nerez 1.4310

Další informace

Poznámky

Nestandardní pružiny dle poptávky.

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2


Obr. 3

Informace pro objednání

Rozměry					Zdvih s [mm]	Síla pružiny ¹⁾		Tuhost pružiny [N/mm]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	Obj. č.
d ₁ ±0,05	L ₀	L při F ₁ [mm]	L při F ₂ [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
tělo z oceli, zaoblené – obrázek 1											
3	16	13	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,3	22100.0024

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.