

## Odpružené čípky

22100.0124



### Popis produktu

Odpružené čípky se mohou použít k aretaci.

### Materiál

#### Pouzdro

- Nerez A2

#### Pružina


- Nerez 1.4310

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní pružiny dle poptávky.

### Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2


Obr. 3

### Informace pro objednání

Rozměry					Zdvih s [mm]	Síla pružiny <sup>1)</sup>		Tuhost pružiny [N/mm]	max. [°C]	Obj. č.
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	L [mm]		L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
		při F <sub>1</sub>	při F <sub>2</sub>							
		[mm]								
tělo z nerezí, zaoblené – obrázek 1										
3	16	13	10,6	8	2,4	4,8	8,6	1,6	250	0,2
										22100.0124

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.