

Odpružené čípky

22100.0373



Popis produktu

Odpružené čípky se mohou použít k aretaci.

Materiál

Pouzdří

- Nerez A2

Pružina


- Nerez 1.4310

Další informace

Poznámky

Nestandardní pružiny dle poptávky.

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2


Obr. 3

Informace pro objednání

Rozměry						Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		Tuhost pružiny	max. [°C]	g	Obj. č.
d ₁ ±0,05	L ₀	d ₂	L při F ₁	L při F ₂	L ₃		F ₁ ~	F ₂ ~				
tělo z nerezí, zaoblené, s prstencem – obrázek 3												
3	13	4,1	10	8,9	7	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	22100.0373

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.