

Zajišťovací kolíky mini • standardní provedení

22110.0622



Popis produktu

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.
Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini.
Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestíhnan pro dotažení.
Délka zašroubování se dá nastavit vymešovými kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Vymešovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Obr. 1


Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾		min.	max.	[g]	Obj. č.
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~				
bez aretace – obrázek 1, Ocel													
8	M16	33	23	47,5	10	12	17	11	35	-30	80	66	22110.0622

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.