

Zajišťovací kolíky mini • standardní provedení

22110.0710



Popis produktu

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.
Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini.
Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.
Délka zašroubování se dá nastavit vymešovými kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Vymešovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Obr. 1


Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾		🌡️		📦	Obj. č.
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
bez aretace – obrázek 1, Nerez													
6	M10	25	18	34	6	8	12	6	16	-30	80	25	22110.0710

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.