

Zajišťovací kolíky kompaktní • se šestihranem, s T-držadlem

22110.0930



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory. Jednoduchá obsluha, např. s ochrannými rukavicemi, při vyšších ovládacích silách. Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace. Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné. Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾		min.	max.	g	Obj. č.
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂				
-0,02 -0,05							[mm]	~	~				
[mm]								[N]		[°C]			
Nerez													
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	121	22110.0930

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.