

Zajišťovací kolíky • s přírubou, horizontální, nerez

22110.2310



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Plášť

- Nerez 1.4308, přesně litá, čistá, matně tryskaná

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Tažný kroužek

- Nerez 1.4310

Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

Obsluha




U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Další informace

Poznámky



Držadlo není demontovatelné.

Výkres s rozměry






bez aretace

Obr. 1



bez aretace

Obr. 2



s aretací

Obr. 3

Informace pro objednání

Rozměry														Síla pružiny ¹⁾		🌡️	📦	Obj. č.				
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.						
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]	[g]					
[mm]																			[N]	[°C]	[g]	
s tažným kroužkem, bez aretace – obrázek 1																						
10	30	35	39	14,5	6,5	6	14,5	27	6	15	13,5	75	10	4	25	100	93	22110.2310				

¹⁾ statistická střední hodnota

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů