

## Zajišťovací kolíky • s přírubou, horizontální, nerez

22110.2325



### Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

#### Materiál

##### Plášť

- Nerez 1.4308, přesně litá, čistá, matně tryskaná

##### Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

##### Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

#### Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

#### Obsluha




U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

#### Další informace

#### Poznámky




Držadlo není demontovatelné.

### Výkres s rozměry






bez aretace

Obr. 1



bez aretace

Obr. 2



s aretací

Obr. 3

### Informace pro objednání

Rozměry													Síla pružiny <sup>1)</sup>		min. max.		Obj. č.						
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.		max.	[g]				
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]							
[mm]																				[N]	[°C]	[g]	
s držadlem, bez aretace – obrázek 2																							
5	16	22	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	7	40	5	5	24	-30	80	26	22110.2325				

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů