

Zajišťovací kolíky • s přírubou, horizontální, nerez

22110.2326



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Plášť

- Nerez 1.4308, přesně litá, čistá, matně tryskaná

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

Obsluha




U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Další informace

Poznámky




Držadlo není demontovatelné.

Výkres s rozměry






bez aretace

Obr. 1



bez aretace

Obr. 2



s aretací

Obr. 3

Informace pro objednání

| Rozměry | | | | | | | | | | | | | Síla pružiny ¹⁾ | | 🌡️ | | 🏷️ | Obj. č. | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------|----|---------|------------|
| d ₁ | d ₂ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | b ₄ | h ₁ | h ₂ | k ₁ | k ₂ | k ₃ | k ₄ | l ₁ | l ₂ | F ₁ | F ₂ | min. | | | max. |
| h11 | | | | | -0,2 | | | ±0,05 | | | | | min. | ~ | ~ | | °C | | 22110.2326 |
| s držadlem, bez aretace – obrázek 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 18 | 27,5 | 32 | 10 | 5,4 | 5 | 10,5 | 21 | 5,5 | 12 | 10 | 49 | 6 | 5 | 21 | -30 | 80 | 44 | 22110.2326 |

¹⁾ statistická střední hodnota

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů