

Zajišťovací kolíky • s přírubou, horizontální, nerez

22110.2330



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Plášť

- Nerez 1.4308, přesně litá, čistá, matně tryskaná

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

Obsluha




U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Další informace

Poznámky




Držadlo není demontovatelné.

Výkres s rozměry






bez aretace

Obr. 1



bez aretace

Obr. 2



s aretací

Obr. 3

Informace pro objednání

Rozměry														Síla pružiny ¹⁾		🌡️		📦	Obj. č.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.		
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~			[g]	
[mm]														[N]		[°C]			
s držadlem, bez aretace – obrázek 2																			
10	25	35	39	14,5	6,5	6	14,5	27	6	15	13,5	67,5	10	4	25	-30	80	99	22110.2330

¹⁾ statistická střední hodnota

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů