

Zajišťovací kolíky • with locking mechanism push-lock

22111.0010



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory. These index plungers can be locked or unlocked by pressing the button. This push-lock function is based on the built-in mechanism according to the well-known "biros principle". This design and mode of operation make the index plungers suitable for restricted installation situations. By countersinking the index plunger when locked, it can also be protected against any incorrect operation.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, bryněvaná

Zajišťovací čep

- Ocel, nitridovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Obsluha

By pressing the button, the locking pin is automatically extended and engaged. Pressing the button again to unlock the locking pin and retract it automatically with spring force.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Rozměry								SW	Síla pružiny ¹⁾		min. max.		Obj. č.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	[mm]	F ₁	F ₂	[°C]		[g]	
-0,02 -0,05			[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[g]	
6	M12 x 1,5	19	38	6	19,5	9	44,5	13	8,5	25	-30	80	61	22111.0010

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.