

Zajišťovací kolíky s páčkou

22120.0328



Popis produktu

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory. Plastová krytka umožňuje lepší ovladatelnost.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Páčka

- Sinterovaný kov 1.4404

Obsluha

Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

Další informace


Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Rozměry							Síla pružiny ¹⁾		🌡️	🏋️	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]											
[N]											
[°C]											
[g]											
bez plastové krytky – obrázek 1, Nerez											
8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	21	57,5	250	121	22120.0328

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.