

## Zajišťovací kolíky s páčkou

22120.0358



### Popis produktu

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory. Plastová krytka umožňuje lepší ovladatelnost.

### Materiál

#### Pouzdro

- Automatová ocel, bryněvaná

#### Zajišťovací čep

- Ocel, tvrzená

#### Páčka

- Automatová ocel, bryněvaná

#### Plastová krytka

- Termoplast, černá, mat

### Obsluha

Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

### Další informace


#### Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.


#### Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



kontramatice  
22120.0115 - .0120 (ocel)  
22120.0515 - .0520 (nerez)

### Informace pro objednání

| Rozměry  |                |                |                |                |                |                | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                | min.  max. |    | Obj. č. |            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|----|---------|------------|
| d <sub>1</sub>                                   | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>5</sub> | F <sub>1</sub>             | F <sub>2</sub> | [°C]       |    |         | [g]        |
| -0,02<br>-0,04                                   |                |                |                |                |                |                | ~                          | ~              |            |    |         |            |
| [mm] [N] [°C] [g]                                |                |                |                |                |                |                |                            |                |            |    |         |            |
| s plastovou krytkou – obrázek 2, Automatová ocel |                |                |                |                |                |                |                            |                |            |    |         |            |
| 8  | M20 x 1,5      | 20             | 69             | 12             | 36             | 52             | 21                         | 57,5           | -30        | 80 | 124     | 22120.0358 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příslušenství

|   | Rozměry<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Velikost klíče<br>[mm] | <br>[g] | Obj. č.    |
|---|-----------------------------------|------------------------|--|------------|
| <b>Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel</b>                                      |                                   |                        |  |            |
|  | M20 x 1,5                         | 30                     | 32,0   | 22120.0120 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.