

Zajišťovací kolíky s páčkou • s boční montáží

22120.0376



Popis produktu

Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory. Plastová krytka umožňuje lepší ovladatelnost.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, bryněvaná

Zajišťovací čep

- Ocel, nitridovaná, černá

Montáž

Levá i pravá montáž je možná díky oboustrannému zapuštění.

Zajišťovací kolík s páčkou s boční montáží.

Obsluha


Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).

Další informace

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Rozměry									Síla pružiny ¹⁾		max.		Obj. č.
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	h	k	l ₁	l ₃	s	F ₁	F ₂			
0 -0,05									~	~			
[mm]									[N]	[N]	[°C]	[g]	
bez plastové krytky – obrázek 1													
6	10	16	35	16	20	56	32	12	12	32	250	82	22120.0376

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.