

Zajišťovací kolíky • se šestihranem, nerez

22120.0488



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Nerez 1.4305

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry





Informace pro objednání


d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	d ₃	Rozměry					SW [mm]	Síla pružiny ¹⁾		max. [°C]	g	Obj. č.
			l ₁ ~ [mm]	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₆ min.		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
Nerez													
8	M16 x 1,5	31	69	8	26	8	23	19	11,5	28	250	132	22120.0488

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d_2 [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.