

Zajišťovací kolíky · jednoduché provedení

22120.0784



Popis produktu

Používá se tam, kde není nutné přesné zajištění polohy prvku.
Jednoduché provedení s malými zástavbovými rozměry.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Další informace


Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.
Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3


kontramatice
22120.0704 - .0708 (Ocel)
22120.0714 - .0718 (Nerez)

Informace pro objednání


| Rozměry | | | | | | | | | | | SW | Utahovací moment max. | Síla pružiny ¹⁾ | | Teplota | | Obj. č. |
|---|----------------|----------------|-----|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|------|-----------------------|----------------------------|------|---------|-----|-------------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | e | l ₁ | l ₂ min. | l ₃ | l ₄ | l ₅ | s min. | F ₁ ~ | | | F ₂ ~ | min. | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | | | | | | | [mm] | [Nm] | [N] | [N] | [°C] | | [g] |
| s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | M6 | 12 | 6,9 | 30,5 | 4 | 12 | 4,5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3,8 | 22120.0784 |

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

| | Rozměry d ₂ [mm] | Velikost klíče [mm] | [g] | Obj. č. |
|--|-----------------------------|---------------------|-----|-------------------|
| Nerez | | | | |
|  | M 6 | 10 | 1,3 | 22120.0714 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.