

Zajišťovací kolíky · jednoduché provedení

22120.0788



Popis produktu

Používá se tam, kde není nutné přesné zajištění polohy prvku.
Jednoduché provedení s malými zástavbovými rozměry.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Další informace


Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.
Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



kontramatice
22120.0704 - .0708 (Ocel)
22120.0714 - .0718 (Nerez)

Obr. 1

Obr. 2


Obr. 3

Informace pro objednání


Rozměry										SW	Utahovací moment max.	Síla pružiny ¹⁾		Teplota		Obj. č.	
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		[g]
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]	[N]	[°C]		[g]	
s držadlem, bez aretace – obrázek 2, Nerez																	
8	M12	21	13,8	59	8	24	9	20,5	8	12	20	6	22	-30	80	31	22120.0788

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	[g]	Obj. č.
Nerez				
	M12	18	7,6	22120.0718

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.