

Zajišťovací kolíky · jednoduché provedení

22120.0795



Popis produktu

Používá se tam, kde není nutné přesné zajištění polohy prvku.
Jednoduché provedení s malými zástavbovými rozměry.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Další informace


Poznámky

Kontramatice se objednávají zvlášť.
Držadlo není demontovatelné.


Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou


Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3


kontramatice
22120.0704 - .0708 (Ocel)
22120.0714 - .0718 (Nerez)

Informace pro objednání

Rozměry											SW	Utahovací moment max.	Síla pružiny ¹⁾		Teplota		Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	[mm]			[Nm]	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	
[mm]											[mm]	[Nm]	[N]	[N]	[°C]		[g]
s držadlem a aretací – obrázek 3, Nerez																	
5	M8	16	9,2	43,5	5	16	9,5	13,5	5	8	7	5	24	-30	80	9,8	22120.0795

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	Obj. č.
Nerez			
	M 8	13	22120.0715

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.