

Zajišťovací kolíky • bez závitů, pro přivaření

22120.0826



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, bryněvaná, svařitelná

Zajišťovací čep

- Ocel, tvrzená

Montáž

Upevňuje se přivařením nebo lepením.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry						Síla pružiny ¹⁾		🌡️	🏋️	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂ min.	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02	h9					~	~			
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
bez držadla – obrázek 2										
6	14	M6	6	26	10	6,5	15	250	32	22120.0826

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.