

Zajišťovací kolíky • s boční montáží

22120.0979



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory. Jsou vhodné pro upevnění na tenkostěnné díly. Tyto zajišťovací kolíky se vyznačují malými zástavbovými rozměry.

Materiál

Příruba

- Zinkový tlakový odlitek, zinkováno

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry													Síla pružiny ¹⁾		🌡️		📦	Obj. č. ²⁾	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	max.			[g]
-0,02				-0,02						-0,15				~	~				
-0,05				-0,1										[N]	[N]	[°C]	[°C]	[g]	
s aretací – obrázek 2, Nerez																			
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0979	

¹⁾ statistická střední hodnota

²⁾ čep zajišťovacího kolíku nebude zcela zasunutý

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.